

CARL MARTIN


Manuál




Představte si své sólo s několika decibely navíc, které ho dostanou tam, kam patří. A nebo nabuzení vstupu vašeho zesilovače, které vám zajistí více sustainu a kousavost zvuku. A nebo si představte jednoduché „drajvnutí“ distortion pedálu pro extrémní a výjimečné zkreslení...

VLASTNOSTI




Nízko-šumový provoz * 15 dB čistého zesílení * Vstupní impedance 240 K Ohmů, Výstupní impedance 150 Ohmů, adaptér pro 9V baterii * tvrzené zapouzdření * retro potenciometr * jasná modrá LED
Výkon a headroom pedálu lze vylepšit použitím 12 a 18V adaptéru.



Umístěte HYDRA BOOST na konec vašeho efektového řetězce. Takto nabudíte sólo bez toho aniž byste buč... zároveň ostatní efekty.



„Vyšťavte“ zesilovač pomocí pedálu HYDRA BOOST. Nastavte gain zesilovače co nejvíce k hranici, kdy začne signál zkreslovat. Po té nabuďte vstup zesilovače pomocí pedálu HYDRA BOOST. Získáte tak více sustainu a kousavosti. Celkovou úroveň po té ovládáte pomocí Master Volume.



Vybudte své efektové pedály pro extrémní a výjimečné zkreslení... Umístěte pedál HYDRA BOOST jako první před overdrive pedál. Nastavte si overdrive jako vždy pro doprovodnou hru, po té vybudte vstup overdrive pedálu. Nezbytně nemusí dojít ke zvýšení hlasitosti, ale získáte tak mnohem větší sustain a drive. Vše závisí na nastavení pedálu HYDRA BOOST.

Exigences en matière d'alimentation

Baterie: Pedál Hydra Boost je napájen 9V baterií. Abyste ji mohli vyměnit, povolením čtveřice šroubů opatrně odmontujte zadní panel a vložte novou baterii. Poté panel zase zakryjte.

Odběr proudu: max. 10 mA

Síťový zdroj: 9V DC (regulovaný), 50 mA minimum, 2,1 mm konektor (samice), polarita (-) na středu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze DC adaptér! Nesplnění tohoto upozornění způsobí poškození produktu a ruší jeho záruku.

Specifikace

Vstup..... 240 K Ohm

Výstup..... 150 Ohm

Odstup signál/šum..... 80 dB

Frekvenční rozsah..... 40 Hz – 16 kHz

Boost..... +15 dB

Rozměry 110 (Š) x 65 (H) x 50 (V) mm

Hmotnost 220 g

Záruka: Společnost Carl Martin Research ručí za konstrukci, materiál a správnou funkčnost výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení výrobku. Carl Martin provede dle úsudku vlastních techniků náhradu vadných součástí či výměnu celého výrobku. Záruku může uplatnit pouze původní kupující. Na záruku se nevztahují poškození způsobená v důsledku nesprávného použití, zanedbání výrobku či neautorizovaného

Ručně vyrobeno v Dánsku

East Sound Research | Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Danemark

Téléphone : +4586325100 // E-mail : info@carlmartin.com