

# CARL MARTIN


## Manuál




Představte si své sólo s několika decibely navíc, které ho dostanou tam, kam patří. A nebo nabuzení vstupu vašeho zesilovače, které vám zajistí více sustainu a kousavost zvuku. A nebo si představte jednoduché „drajvnutí“ distortion pedálu pro extrémní a výjimečné zkreslení...

### VLASTNOSTI




Nízko-šumový provoz \* 15 dB čistého zesílení \* Vstupní impedance 240 K Ohmů, Výstupní impedance 150 Ohmů, adaptér pro 9V baterii \* tvrzené zapouzdření \* retro potenciometr \* jasná modrá LED  
Výkon a headroom pedálu lze vylepšit použitím 12 a 18V adaptéru.



Umístěte HYDRA BOOST na konec vašeho efektového řetězce. Takto nabudíte sólo bez toho aniž byste buč... zároveň ostatní efekty.



„Vyšťavte“ zesilovač pomocí pedálu HYDRA BOOST. Nastavte gain zesilovače co nejvíce k hranici, kdy začne signál zkreslovat. Po té nabuďte vstup zesilovače pomocí pedálu HYDRA BOOST. Získáte tak více sustainu a kousavosti. Celkovou úroveň po té ovládáte pomocí Master Volume.



Vybudte své efektové pedály pro extrémní a výjimečné zkreslení... Umístěte pedál HYDRA BOOST jako první před overdrive pedál. Nastavte si overdrive jako vždy pro doprovodnou hru, po té vybudte vstup overdrive pedálu. Nezbytně nemusí dojít ke zvýšení hlasitosti, ale získáte tak mnohem větší sustain a drive. Vše závisí na nastavení pedálu HYDRA BOOST.

### Exigences en matière d'alimentation

Pile : L'Hydra Boost nécessite une pile 9 V. Pour remplacer la pile, enlevez soigneusement le panneau arrière en desserrant et en enlevant les 4 vis. Installez la nouvelle pile puis réinstallez le panneau arrière.

Consommation électrique : max. 10 mA

Alimentation : 9 V DC (stabilisée), 50 mA minimum, prise femelle 2,1 mm, Centre négatif (-)

**ATTENTION :** N'utilisez que des alimentations CC ! En cas de non-respect de cette consigne, vous pourriez endommager l'appareil et entraîner la nullité de sa garantie.

### Caractéristiques

Entrée ..... 240 k $\Omega$

Sortie..... 150  $\Omega$

Rapport signal sur bruit ..... 80 dB

Plage de fréquences : ..... 40 Hz-16 kHz

Boost..... + 15 dB

Dimensions ..... 110 (L) x 65 (P) x 50 (H) mm

..... 4.32" (L) x 2.55" (P) x 1.96" (H)

Poids ..... 220 g / 0,49 lb

**Garantie :** Carl Martin Research garantit la fabrication, le matériel et le fonctionnement correct du produit pendant une période d'un an à partir de la date d'achat. Carl Martin remplacera les pièces défectueuses, effectuera les réparations nécessaires ou remplacera l'appareil à la discrétion de nos techniciens. La garantie s'applique uniquement à l'acheteur original de ce produit, et exclut tout dommage ou mauvais fonctionnement résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une réparation non autorisée.

Fabriquée à la main au Danemark.

East Sound Research | Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Danemark

Téléphone : +4586325100 // E-mail : [info@carlmartin.com](mailto:info@carlmartin.com)